

Nudeln

Zutaten:

500 g Nudeln
800 ml Wasser
Salz

Zubereitung:

Geben Sie **500 g Nudeln** in die Gareinheit 20 cm, 4,0 l. Dazu **800 ml Wasser** und nach Belieben Salz. Den Topf mit den Secuquick softline verschliessen und auf höchster Stufe bis zum Turbofenster aufheizen.

Bei dem Audiotherm haben Sie die Anzeige „**P**“ wie Pasta. Das entspricht 20 Sekunden. Danach den Topf von der Herdplatte ziehen und noch ca. 2 bis 3 Minuten stehen lassen. Dann die Gareinheit drucklos machen.

Guten Appetit!